

## Rollcart ladderwagen

draagvermogen 300 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 990 x 590 mm, etage(s) van hout, met ladder aan kopzijde, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 400763



## Rollcart Orderverzamelwagen

### Draagvermogen 300 kg

ladderwagen

- draagvermogen 300 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 990 x 590 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met stalen frame
- met ladder aan kopzijde
- opbouw 4 treden
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 1900 x 990 x 590 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
type wagen	ladderwagen	materiaal	staal
draagvermogen	300 kg	elektrisch geleidend	nee
lengte laadvlak	990 mm	euronorm	nee
breedte laadvlak	590 mm	etage-inrichting	recht
hoogte	1900 mm	constructies	4 treden
etages aantal	3 stuks	wagen uitrusting	ladder aan kopzijde
etagetype	houten plaat	in-/uitklapbaar	nee
materiaal etage(s)	hout	wielstand	rechthoekig
etage(s) uitrusting	stalen frame	wiel-ø	160 mm
draagvermogen etage	80 kg	wiellager	groefkogellager
lengte	990 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	590 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
treedvlakhoogte	935 mm	garantie	5 jaar
banden	TPE	gewicht	71 kg
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen		