

polyester omsnoeringsband

lengte x breedte 600 m x 19 mm,
kern rol Ø 76 mm, tot een
krachtuitoefening van 5500 N
scheurvast, Verhoogde stabiliteit
door gelijmde draden



Artikelnummer: 509627

Polyester krachtband

Gelijmd

polyester omsnoeringsband

- lengte x breedte 600 m x 19 mm
- kern rol Ø 76 mm
- tot een krachtuitoefening van 5500 N scheurvast
- Verhoogde stabiliteit door gelijmde draden

Technische details




type verpakking	omsnoeringsband	breedte	19 mm
materiaal verwerking	gelijmde draden	lengte	600 m
diameter rolkern	76 mm	gewicht	7,5 kg
scheurvastheid	5500 N		

Gerelateerde Producten

100119



afroller, voor polyesterband, voor bandbreedte 13 - 19 mm, voor wielen met 76 mm kern, in zwart

105289		afroller, voor polyesterband, voor bandbreedte 19 mm, voor wielen met 76 mm kern, onderbouw 2 wielen, in rood
208430		spanapparaat, voor polyesterband, voor bandbreedte 13 - 19 mm
208452		metalen klemmen voor polyester- en composietband, passend voor bandbreedte 19 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

216108		hoekbeschermingslijst, Van doos in bruin, 100 % recyclebaar, Beenafmetingen 35 x 35 mm, lengte 1600 mm, materiaaldikte 3 mm
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
227306		veiligheids Cutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 58 mm, met magazijn voor reservemessen
531546		pallet-beschermfolie, lengte x breedte 1600 x 1200 mm, Van 25 µm dik polyethyleen, in transparant