

bott **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 650 mm, 7 lade(n), afsluitbaar met centrale vergrendeling, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 527897



bott Grootvolume-ladekast cubio

Stationair

ladekast










- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 650 mm
- 7 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met venster voor belettering
- draagvermogen per lade 75 kg
- met uittrekklokade
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 3 jaar garantie








Technische details

meubeltype	kast	draagvermogen lade	75 kg
type kast	ladekast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
materiaal	plaatstaal	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	1000 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	1050 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
diepte	650 mm	beletteringsveld	venster voor belettering
kast uitrusting	lades	afsluitbaar	ja
laden aantal	7 stuks	sluitsysteem	centrale vergrendeling
laden aantal x hoogte	2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm	scheidingswand	nee
fronthoogte 75 mm	2 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 100 mm	2 stuks	garantie	3 jaar
fronthoogte 150 mm	1 stuks	gewicht	134,3 kg
fronthoogte 200 mm	2 stuks		

Gerelateerde Producten

148485		indelingsset, 7 lengteverdeler + 5 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 75 mm, breedte x diepte 1050 x 650 mm
148487		indelingsset, 7 lengteverdeler + 5 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, breedte x diepte 1050 x 650 mm
148488		indelingsset, 7 lengteverdeler + 5 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 150 mm, breedte x diepte 1050 x 650 mm
148489		indelingsset, 7 lengteverdeler + 5 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 75 mm, breedte x diepte 1050 x 750 mm
148490		indelingsset, 7 lengteverdeler + 5 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, breedte x diepte 1050 x 750 mm
148491		indelingsset, 7 lengteverdeler + 5 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 150 mm, breedte x diepte 1050 x 750 mm
231281		set inzetbakken, bestaand uit 43 bakken, passend voor fronthoogte 75 mm, breedte x diepte 1050 x 650 mm, van kunststof in RAL7011 ijzergrijs
231282		set inzetbakken, bestaand uit 43 bakken, passend voor fronthoogte 100 mm, breedte x diepte 1050 x 650 mm, van kunststof in RAL7011 ijzergrijs
231283		set inzetbakken, bestaand uit 64 bakken, passend voor fronthoogte 75 mm, breedte x diepte 1050 x 650 mm, van kunststof in RAL7011 ijzergrijs

231285		set inzetbakken, bestaand uit 64 bakken, passend voor fronthoogte 100 mm, breedte x diepte 1050 x 650 mm, van kunststof in RAL7011 ijzergrijs
--------	---	---

Dit past ook bij ...		
147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood