

stumpf lessenaarkast Serie 2000

hoogte x breedte x diepte 1310 x 500 x 500 mm, 1 lade(n), romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 530119



stumpf®



stumpf Gereedschapskast Serie 2000

met opvanglegborden en laden

lessenaarkast




- hoogte x breedte x diepte 1310 x 500 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- vleugel deur
- met draaigreep
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 2 niveaus met opvanglegborden
- draagvermogen per niveau 50 kg
- 1 lade(n)
- draagvermogen per lade 25 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- laden in hoogte verstelbaar
- met uittrekstop
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag







Technische details





meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	lessenaar	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
type lessenaar	lessenaarkast	materiaal	plaatstaal
type deur	vleugeldeur	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	1310 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	500 mm	verrijdbaar	nee
diepte	500 mm	sluitsysteem	cilinderslot
legborden / schappen aantal	2 stuks	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
legbord-/niveautype	opvanglegborden	onderbouw	sokkel
draagvermogen legbord	50 kg	oppervlak legbord	verzinkt
laden aantal	1 stuks	uittrekrails	telescooprail
draagvermogen lade	25 kg	afsluitbaar	ja
uittrekrail lade	telescooprail	greep	draaigreep
uittrekbare lade	100 %	gewicht	39 kg
uittrekblokkering	ja		

Gerelateerde Producten

521993		lades voor werkplaatkast, in RAL7035 lichtgrijs
522035		Stalen bodem voor werkplaatkast, breedte x diepte 500 x 500 mm, draagvermogen 30 kg, van staal
946363		Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte x diepte 500 x 500 mm, in zwart

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
215546		veiligheidshandafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221133		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 30 x 230 mm, oudroze, rollen lengte x diameter 240 m x 230 mm
221318		poetsdoek, van katoen/polyester, vliesstof, 500 doekjes, lengte x breedte 400 x 380 mm, grijs
221350		kartonnen stellingbak, inhoud 5 l, hoogte x breedte x diepte 112 x 151 x 351 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier

222682		handenreinigingspasta, jerrycan met 4,5 l inhoud, vrij van siliconen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood