


## steiger modular

bordes hoogte 950 mm, 4 trede(n)  
met traanplaatprofiel (incl. bordes),  
van aluminium

Artikelnummer: 530776



## Laddersteiger modular

steiger



- bordes hoogte 950 mm
- 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- 2 wielen, 1 dwarstraverse met antislip voetdoppen aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 11,3 kg
- conform DIN EN 14183

## Technische details

stijgtechniek	steiger	verrijdbaar	ja
module	trapje	ladder voor op de trap	nee
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	nee
hoogte sokkel	950 mm	spreidbeveiliging	ja
gebruik	eenzijdig	opbergbak	nee
treden aantal	4	onderbouw	2 wielen, 1 dwarstraverse

		met antislip voetdoppen
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	norm DIN EN 14183
in-/uitklapbaar	ja	gewicht 11,3 kg

## Gerelateerde Producten

530778		werkbordes met zeefdrukplaat, voor laddersteiger, lengte 1,5 m
530779		werkbordes met zeefdrukplaat, voor laddersteiger, lengte 2 m