


hofsysteemstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 3000 x 1325 x 800 mm, vaklast 200 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL2004 zuiver oranje, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 918244



hofsysteem-inhaakstelling

Aanbouwstelling

systeemstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1325 x 800 mm
- veldlast 2000 kg
- vaklast 200 kg
- vak breedte x diepte 1325 x 800 mm
- 7 niveaus met Stalen bodem



- niveaus met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen
- 3-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog zorgt voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 50 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit dankzij lengteliggers
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL2004 zuiver oranje
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details


meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	systeemstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak standaard	kunststof coating
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	oppervlak traversen	kunststof coating
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	3000 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	lengteliggers
breedte	1325 mm	kleur standaard	zuiver oranje // RAL2004
diepte	800 mm	kleur traversen	zuiver oranje // RAL2004
vaklast	200 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
veldlast	2000 kg	kleur uitvoering	zuiver oranje/verzinkt // RAL 2004
legborden / schappen aantal	7 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1325 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakdiepte	800 mm	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	50 mm	gewicht	105,84 kg
legborden / niveaus uitrusting	veiligheidsrand		

Gerelateerde Producten




917875



systeemstelling - aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1025 x 800 mm, vaklast 200 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL2004 zuiver oranje, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

918641		<p>legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1325 x 800 mm, voor een vaklast van 200 kg, het legbord wordt opgelegd, van staal met corrosiebeschermende zinklaag</p>
--------	---	--

Dit past ook bij ...

324647		<p>magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel</p>
526019		<p>wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder</p>
763239		<p>Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten</p>