

## META

### Systemregal - Grundfeld CLIP

CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1056 x 836 mm, Fachlast 230 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 165135



Das Lagersystem



## META System-Steckregal CLIP

### Grundregal

Systemregal - Grundfeld





- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1056 x 836 mm
- Feldlast 1900 kg
- Fachlast 230 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 800 mm
- 7 Ebene(n) mit Stahlboden






- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebenungen und Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

## Technische Details










|                           |             |                                  |   |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp                  | Regal       | Nutzung                          | einseitig   |
| Regaltyp                  | Systemregal | Böden- / Ebenentyp               | Stahlboden  |
| Regalsystem               | Stecksystem | Oberfläche Boden                 | verzinkt  |
| Regalfeld                 | Grundfeld   | Oberfläche Ständer               | verzinkt  |
| Material                  | Stahl       | Aufstellwinkel Ausrichtung       | gerade  |
| Höhe                      | 3000 mm     | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstrebenungen // Aussteifungstraversen                                |
| Breite                    | 1056 mm     | Systemlochung                    | 50 mm   |
| Tiefe                     | 836 mm      | Lieferumfang                     | Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot |
| Fachlast                  | 230 kg      | Farbe Ausführung                 | verzinkt  |
| Feldlast                  | 1900 kg     | Anlieferung                      | vormontiert   |
| Böden / Ebenen Anzahl     | 7 Stück     | Zertifizierung                   | GS // RAL-Gütezeichen   |
| Fachbreite                | 1000 mm     | Garantie                         | 5 Jahre   |
| Fachtiefe                 | 800 mm      | Gewicht                          | 65,8852 kg  |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm       |                                  |   |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 150070 |  | Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 150071 |  | Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung                                     |
| 156677 |  | Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 3000 x 1000 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Vollblechwand |
| 158071 |  | Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 3000 x 1000 mm, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm                                  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 159245 |  | Flügel für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1000 mm, Verschließbar mit Drehgriff, 3-Riegelverschluß, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau   |
| 160674 |  | Sockelleiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 56 x 1000 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 165146 |  | Systemregal - Anbaufeld, CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1006 x 836 mm, Fachlast 230 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 165157 |  | Fachboden für Systemregal, Breite x Tiefe 1000 x 800 mm, Für eine Fachlast von 230 kg, der Boden wird mit Clip-Bodenträgern befestigt, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 271187 |  | Systemregal - Anbaufeld, CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1306 x 836 mm, Fachlast 230 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

### Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203393 |    | Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen  |
| 213058 |   | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm   |
| 215547 |  | Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß   |
| 216063 |  | Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm  |
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb   |
| 526019 |  | Wand-Sichttafel, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter  |
| 532431 |  | Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |
| 991754 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß   |