

KS Tools KS Tools XXL-Radlifter

250kg

Artikelnummer: 235335



Technische Details

Werkzeugtyp Kfz-Spezialwerkzeug

Art der Bereifung Gummi

Radträgerlänge	220,0 mm	Höchstdurchmesser des Rades	1100,0 mm
Aufnahme von Reifen	6,5" - 22,5"	Nutzhub	100,0 mm
Minstdurchmesser des Rades	600,0 mm	Mittlere Spannweite	450,0 mm
Höchstgewicht des Rades	250 kg	rollbar	ja
Anzahl Lenkrollen	2	Material	Stahlrohr
Minimale Spannweite	290,0 mm	Gewicht	14,19 kg
max. Spannweite	620,0 mm		

Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
216459		PVC-Packband, Trägermaterial aus PVC mit Kleber aus Naturkautschuk, Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm, Stärke 65 µm, In braun
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm
369055		Mülltonne, Inhalt 80 l, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in rot, komplett umklappbar, Korpus aus Polyethylen in rot, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung