


Technisch specificatieblad

Bedradingskoker, type LK4 15015

Artikelnr. 6178001



Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag
Gelijk met de vloer uitvoeren door uitbreekstukken.




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Bestelnr. | 6178001 |
| Type | LK4 15015 |
| Omschrijving 1 | Bedradingskoker |
| Dimensie | 15x15x2000 |
| Kleur | steengrijs |
| RAL-nummer | 7030 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Materiaal-afk. | PVC |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 2 m |
| Gewicht | 12,00 kg/100 m |

Technische gegevens



| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Lengte | 2.000,00 mm |
| Breedte | 15,00 mm |
| Zijhoogte | 15,00 mm |
| Kanaalhoogte | 15,00 mm |
| Afmetingen BxH | 15x15 mm |
| Uitvoering van de zijwand | Profiel (open) |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Flexibel | <input type="checkbox"/> |
| Kruipstroomvast | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met bovenstuk | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Halogeenvrij | <input type="checkbox"/> |
| Sleufafstand | 10,00 mm |
| Sleufbreedte | 4,00 mm |
| zelfblussend | <input checked="" type="checkbox"/> |