

## Zip Tube Mini Zwart 900lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 320613  
 EAN: 7021983206138  
 Vervangt: 3470



### Elektrisch

System wattage: 14W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 900lm  
 Werkzaamheid: 64 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra 98  
 MacAdams factor: SDCM: 2  
 levensduur: L90/B10>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Reflector medium  
 Bundelhoek: 40°

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Zwart (RAL 9004)  
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen  
 Aansluiting: Zip rail (adapter inbegrepen)

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 160  
 Breedte (mm) W: 59  
 Hoogte (mm) H: 160  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.5 / 0.455

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 90 x 70 x 195

