

Artikel nummer	artikelnaam
514601005	Standard - controleschakelaar crème

Standard - controleschakelaar 10A crème



Technische gegevens	514601005
Aansluitwijze	Steekklem
Frequentie	50 50 Hz
Terugmeldcontact	nee
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Schroefbevestiging
Aantal wippen	1
Slagvastheid	niet beschikbaar
Min. diepte van de inbouwdoos	0,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Schalter und Steckdosen/Aufputz
Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
Bedieningswijze	Wip/drukker
Kleur	creme
Halogeenvrij	ja
Met montageplaat	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Inbouwdiepte	,000 mm
Nom. (meet)stroom	10,00 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen	10 AX
Drukvlakschakelaar	nee
Schakelmateriaalbreedte	64,000 mm
Schakelmateriaalhoogte	64,000 mm
Schakelmateriaaldiepte	43,500 mm
Met IFTTT ondersteuning	nee
Wasmachineschakelaar	nee
Verlichting	Controle (uit)
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Type verlichting	LED vervangbaar
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Functie verlichting	verlicht wanneer ingeschakeld
Uitvoering oppervlakte	glanzend
Type schakeling	Wisselschakelaar
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 19.12.2022

Technische gegevens

514601005

Antibacteriële behandeling

nee