

Gyorsvastagság-mérő

Sorozat 7

Könnyített kivitel, analóg mérőórával szerelt 7331S vastagságmérő.



Metrikus

Állítható ülékkel

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Pontosság	Mérőerő [N]	Mérőóra No.	Max. mérési mélység	Tömeg [g]
7313	0 - 10	0,01 mm	±0,015 mm	≤ 1,4	2046SB	30 mm	215

Metrikus

Kerámia tárcsatapintóval

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Pontosság	Mérőerő [N]	Mérőóra No.	Max. mérési mélység	Tömeg [g]
7327	0 - 1	0,001 mm	±0,005 mm	≤ 1,5	2109SB-10	30 mm	225
7301	0 - 10	0,01 mm	±0,015 mm	≤ 1,4	2046SB	30 mm	205
7305	0 - 20	0,01 mm	±0,02 mm	≤ 2	2050SB	30 mm	220

Metrikus

Késél tapintóval

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Pontosság	Mérőerő [N]	Mérőóra No.	Max. mérési mélység	Tömeg [g]
7315	0 - 10	0,01 mm	±0,015 mm	≤ 1,4	2046SB	30 mm	220

Metrikus

Nagy mérőcsőrrel és kerámia tárcsatapintóval

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Pontosság	Mérőerő [N]	Mérőóra No.	Max. mérési mélység	Tömeg [g]
7321	0 - 10	0,01 mm	±0,015 mm	≤ 1,4	2046SB	120 mm	355
7323	0 - 20	0,01 mm	±0,022 mm	≤ 2	2050SB	120 mm	355

Metrikus

Csővastagság - min. belső átmérő 3,5 mm

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Pontosság	Mérőerő [N]	Mérőóra No.	Max. mérési mélység	Tömeg [g]
7360	0 - 10	0,01 mm	±0,015 mm	≤ 1,4	2046SB	20 mm	200


Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Párhuzamosság	5 μm


Tartozékok

No.	Leírás
21AZB149	Kiemelőkar, S-Típus, 2,3,4 sorozat (10mm felett)
21AZB150	Kiemelőkar, S-Típus Sorozat 2,3 (10-20mm)


21AZB149 : 7301/7327/7321/7313/7315/7360 modellhez
21AZB150 : 7305/7323 modellhez




7327 / 7301 / 7305




7321 / 7323




7313



Konkáv lencse Konvex lencse Sík-domborító lencse
1: Golyó; 2: Sík; 3: Ülék



7315



7360