


Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 10W gelb/kaltweiß slider



kwh/1000h:	11,00
Lumen:	800
Watt:	11,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Wiederaufladbarer AKKU LED Baustrahler mit Tragegestell.
Netzladekabel (230V) und Autoladekabel (12V) im Lieferumfang enthalten
Akku hat USB Port zum Laden von Handy/Smartphone/iPhone/iPad etc
LED: 10Watt Highpower Chip
Abstrahlwinkel: 120°
Kelvin: 5750K ±250
Lumen: 800lm, 80lm/Watt
Lithium-Ionen Akku 7,4V 4,4Ah
USB Port: 5V, 1A
Ladezyklus: 500 bis 1000mal
Ladezeit: 5-6 Stunden
Laufzeit: ca. 3-12 Stunden
Lichtfarbe: Kaltweiss
LED Chip: Epistar
Gehäuse: Alu Spritzguss in Gelb
Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)
Abmessungen: (l*b*h) 116*115*240mm
Lieferumfang: Akkustrahler 10W incl. 1 Akku, Ladekabel 230V und 12V

BITTE BEACHTEN: Der im Lieferumfang enthaltene Akku hat eine Gewährleistung von 6 Monaten!

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Betriebstemperatur:	-10 bis +55
Grösse:	116*115*240
LED - Gehäusefarbe:	gelb
LED - Gehäusematerial:	ALU Spritzguss
Lichtfarbe:	Kaltweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	5750
Lumen:	800
Schutzklasse:	IP65
Gewicht:	1 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
149872	Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 10W zub. Ersatz-AKKU slider
113775	Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 10W zub. Magnetfüsse
113776	Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 10W zub. Solarpanel
113778	Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 10W zub. flex Stativ
114497	Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 10W zub. Ersatz-Netzteil KFZ
114498	Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 10W zub. Ersatz-Netzteil