

**Artikelnummer:** 125419

**Kurzbeschreibung:** Duwbeugelwagen, staal/hout, antracietgrijs, tot 600 kg, B 1000 x D 700 mm, TPE-banden

**Langbeschreibung:** Duwbeugelwagen staal/hout, blauw-beuk/antracietgrijs, tot 600 kg, B 1000 x D 700 mm, TPE-banden: Het grote laadoppervlak van de lichtlopende duwstangwagen transporteert lasten tot 600 kg. Dankzij de TPE-banden en het gepatenteerde remsysteem is de trolley eenvoudig en veilig te bedienen. Robuust gelast profielstaal en een stalen buis vormen het solide frame van de duwstangwagen. Het laadoppervlak van B 1000 x D 700 mm bedraagt maximaal 600 kg draagvermogen. Of het nu op kantoor, in de werkplaats of in het magazijn is, de duwbeugelwagen kan comfortabel worden aangestuurd. Dit wordt gewaarborgd door de soepel lopende wielen met TPE-banden en het speciale TOTALSTOP-remsysteem. De gebruiker kan op elk moment de gehele transportwagen afremmen of de wielen blokkeren met een enkele voetbeweging om te voorkomen dat de wagen zijwaarts breekt. Dankzij het remsysteem voldoet de duwstangwagen aan alle eisen van de EN 1757-3 veiligheidsnorm voor platformwagens. U heeft de keuze tussen een blauwe poedercoating voor de metalen onderdelen en beukenlook van de laadruimte of de antracietgrijze uitvoering.

**Laadruimte:**

- Robuuste houten plaat op basis van hout
- Afmetingen: B 1000 x D 700 mm
- Hoogte laadoppervlak: 270 mm
- Draagvermogen: tot 600 kg

**Frameconstructie en banden:**

- Gelaste en gepoedercoate stalen buizen en profielstaal RAL 7016
- Ergonomische duwbeugel op 970 mm hoogte
- 2 vaste en 2 zwenkwielen en 2 zwenkwielen
- TPE-banden a<sup>o</sup> 200 x 40 mm
- Betrouwbaar TOTALSTOP-remsysteem volgens de EU-normen

**Doel:**

- Vervoershulp in het magazijn of de werkplaats
- Ondersteunt de goederenlogistiek

**Meer details:**

- kleurstelling naar keuze in blauw met beukenhouten decor of antraciet
- Buitenafmetingen: B 1120 x D 709 x D 709 x H 990 mm.
- 10 jaar garantie

