



01606020

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard

600 x 600 x 202 mm

Aluminiumgehäuse Aluminium Standard 600 x 600 x 202 mm

[Kataloge](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)
[Belegungsplan](#)
[Klemmenbestückung](#)

Technische Daten

Höhe	600 mm
Breite	600 mm
Tiefe	202 mm
Material	Aluminium
Materialgüte	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe	silbergrau (RAL 7001)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	90 °C
Dichtung Material	PU-(Polyurethan)(Standard)
Flammenausbreitung, seitliche	HL 3
Wärmefreisetzungsrate	HL 3
Rauchgaskonzentration	HL 3
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV, SBG, SWB, SBGL
Sonderfarben auf Anfrage	Ja
Zulassungen	Lloyd Register, Maritime Register, UL 508A

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	IN
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	22 kg
GTIN	4250157900456

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000058
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



10011022
Montageplatte für 01.606020



10061433
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.606020