



**Ein Präzisionsgerät für feinste Schleifarbeiten und kleinste Materialkorrekturen. Made in EU.**

## Tellerschleifgerät TG 125/E



- ❶ Absaugkanal mit Stutzen zum Anschluss eines Saugers.
- ❷ Plangedrehter Schleifteller (125 mm) aus Alu-Druckguss mit aufgeklebtem Silikonfilm. Schleifscheiben können nach Gebrauch mühelos abgezogen werden.
- ❸ Tisch nach unten um 50°, nach oben um 10° verstellbar. Winkelanschlag gehört dazu. Einschließlich Schraubzwinde für horizontale und vertikale Befestigung.

**Für alle Holzarten, Stahl, NE-Metall, Edelmetall, Kunststoff (auch Plexiglas und GFK). Regelbare Schleifgeschwindigkeit von 250 - 800 m/min.**

Kräftiger Antrieb und vibrationsfreier Lauf durch balancierten DC-Motor. Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Tisch aus Aluminium, nach unten um 50°, nach oben um 10° verstellbar. Mit Winkelanschlag. Plangedrehter Schleifteller aus Alu-Druckguss mit aufgeklebtem Silikonfilm. Diese Oberfläche bewirkt, dass selbstklebende Schleifscheiben nach Gebrauch mühelos abgezogen werden können. Zwei zusätzliche quadratische Silikonfilme dienen zum Aufbewahren und möglichen Wiedereinsetzen gebrauchter Scheiben. Zur horizontalen Befestigung (mit Tisch). Aber auch vertikal schnell und sicher anzubringen.

Absaugkanal mit Stutzen zum Anschluss eines Saugers für staubfreies Arbeiten. Mit je 2 Schleifscheiben K 80, K 150 und K 240.

### Technische Daten:

230 V. 140 W. 50/60 Hz. Regelbare Schleifgeschwindigkeit von ca. 250 - 800 m/min (entspricht 1.150 - 3.600 U/min). Schleifteller Ø 125 mm. Tisch 98 x 140 mm. Schleifhöhe 62,5 mm. Größe 300 x 140 x 160 mm. Gewicht ca. 3 kg.

**NO 27 060**



Mit dazugehöriger Schraubzwinde horizontal (mit Tisch), aber auch vertikal (zum Schärfen von Werkzeugen) schnell und sicher zu befestigen.



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Video TG 125/E



Mit Absaugstutzen und Adapter für staubfreies, sauberes Schleifen. Wir empfehlen unseren Compact-Werkstattsauger CW-matic mit integrierter Schaltautomatik: Wird geschliffen, läuft der Sauger. Schaltet man ab, endet der Saugvorgang mit einer Nachlaufzeit von 5 Sekunden.

**Selbstklebende Edelmetall-Schleifscheiben für TG 125/E**

Industriequalität. Für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Faserplatten, NE-Metall, Stahl, Kunststoff, Kork, Gummi und Mineralien. Ø 125 mm. Im Lieferumfang enthalten ist ein quadratischer Silikonfilm zum Aufbewahren und Wiedereinsetzen gebrauchter Schleifscheiben.

<b>NO 28 160</b>	Korn	80	5 Stück
<b>NO 28 162</b>	Korn	150	5 Stück
<b>NO 28 164</b>	Korn	240	5 Stück