

# ABS C 65 G



Sample image

**Order symbol :** ABS C 65 G


**EAN :** 6418074002075

**Artikel-Nr. :** 8784305

**Beschreibung :** Gehäuse ABS

**Anmerkungen :** grauer Deckel

**Bestehend aus :** Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.



<b>Abmessungen :</b>	<b>Höhe</b>	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>
mm :	140	80	65

#### **Materialien: :**

Material: :	ABS
Farbe Unterteil: :	RAL 7035 -light grey
Farbe Deckel: :	RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: :	Polyurethan

#### **Temperaturbereiche: :**

#### **Zubehör :**

C-MP	Montageplatte, für Gehäuse (110 x 54 x 1)
FP 22040	Wandbefestigungsglaschen, für Gehäuse
CHM-3	Tragschiene TS 35, für Gehäuse (110 x 35 x 7)

#### **Klassifizierung: :**

Ingress protection (EN 60529):	IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) :	Ja

UV-Beständigkeit: :	-
Brandklassifikation: :	UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	650C

**Certificates :**

SGSFIMKO\_PICC\_pc