



### Hauptmerkmale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe                     | TeSys<br>TeSys Deca  |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | GVAS                 |
| Produkt- oder Komponententyp | Arbeitsstromauslöser |

### Zusatzmerkmale

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Kompatible Produktfamilie          | TeSys GV2ME<br>TeSys GV2LE<br>TeSys GV2L<br>TeSys GV2P<br>TeSys GV3L<br>TeSys GV3P<br>TeSys Deca   |
| [Uc] Steuerkreisspannung           | 220 - 240 V AC 50 Hz   |
| Steuerkreisspannungsgrenzen        | 0,7 - 1,1 Un   |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 690 V AC entspricht IEC 60947-1<br>600 V AC entspricht UL 60947-4-1<br>600 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1   |
| Schwellenwert-Auslösespannung      | 0,75 - 0,2 Un  |
| Anzugsleistung in VA               | 14 VA AC   |
| Anzugsleistung in W                | 10,5 W   |
| Halteleistungsaufnahme in VA       | 5 VA AC  |
| Halteleistungsaufnahme in W        | 1,6 W  |
| Betriebszeit                       | 10 - 15 ms entspricht IEC 60947-1  |
| Lastfaktor                         | 100 %  |
| Anschlüsse - Klemmen               | Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1...2,5 mm <sup>2</sup> starr<br>Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1...2,5 mm <sup>2</sup> starr<br>Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel ohne Kabelende<br>Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel ohne Kabelende<br>Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexibel mit Kabelende<br>Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexibel mit Kabelende |
| [M] Anzugsdrehmoment               | < 1,4 Nm auf Schraubklemmenleisten   |
| Mechanische Lebensdauer            | 10000 Zyklen mit GV3P und GV3L<br>30000 Zyklen mit GV2ME und GV2P  |
| Menge pro Satz                     | Satz à 10  |
| Höhe                               | 89 mm  |
| Breite                             | 18 mm  |
| Tiefe                              | 66 mm  |
| Produktgewicht                     | 0,105 kg   |
| Farbe                              | Dunkelgrau   |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 3,7 cm   |
| VPE 1 Breite  | 8,3 cm   |
| VPE 1 Länge   | 9,3 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 115,0 g  |
| VPE 2 Art     | S01      |
| VPE 2 Menge   | 16       |
| VPE 2 Höhe    | 15 cm    |
| VPE 2 Breite  | 15 cm    |
| VPE 2 Länge   | 40 cm    |
| VPE 2 Gewicht | 2,042 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>  |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|