

Technische Daten

Bildschirmhelligkeit	>1000 NITS
GPS	1 Hz GPS GLONASS WAAS EGNOS MSAS
Garantie-Zeitraum	1 Year + 4 additional years of upgrade options. Totaling 5 years
Gewicht	1.25 lb (0.57 kg)
Max. Stromverbrauch	1.25A @ 13VDC with backlight on full
Typischer Stromverbrauch	1.25A @ 13VDC with backlight on full
Min. Stromverbrauch	1.25A @ 13VDC with backlight on full
Stoßschwingung	100,000 cycles of 20 G
Kompasssicher	12" (300mm)
Versorgungsspannung	12v DC (10.8-17VDC)
Wegpunkte, Routen und Tracks	3000 Waypoints 100 Routes 100 Trails
Zeit bis zur ersten Korrektur	30s
Lagertemperaturbereich	4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Betriebstemperaturbereich	5°F to 131°F (-15°C to 55°C)
Empfohlener Sicherungswert	5A
Feuchtigkeit	60°C, 95% relative humidity (RH) for 18 hours
Ablesewinkel	80° top/bottom, 85° left/right
Anzeigeauflösung	800 x 480
Abmessungen (L x B x H)	9.31" (236.4 mm) x 6.46" (164.2 mm) x 4.42" (112.3 mm)
Kartenunterstützung	C-MAP Lake Insight HDC-MAP Insight ProC-MAP (MAX N, MAX N+)C-MAP GenesisGenesis LiveC-MAP Precision Contour HD (AMER ONLY) Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) Insight (Pro and HD) Lowrance Regional Mapping Partners(No Photo/Satellite Overlay)
Kartografie inklusive	C-Map World Base Map
Korrektur	DGPS, WAAS

Zulassungen Konformität	FCC, Industry Canada, Radio Equipment Directive, ACMA, RSM
Montagetyp	Gimbal Bracket Front Dash Flush Mount
Kompatibel mit Sonar	Integrated: CHIRP Broadband DownScan
Bewertung Wasserdichtheit	IPX7 with card door closed
Schnittstelle	Keypad: 8-way directional keypad Zoom +/- Exit Enter/MenuWaypoint/CursorPower/LightPages
SD-Kartenspeicher	Micro SD Card(32 gb Max)
Hintergrundbeleuchtung Farbe	Pure White LED
Sprachen	
Standard Language Pack:	Afrikaans/Afrikaans, Danish/Dansk, German/Deutsch, English (US), English (UK), Spanish/Español, Finnish/Suomi, French/Français, Greek/Ελληνικά, Icelandic/Íslenska, Italian/Italiano, Dutch/Nederlands, Norwegian/Norsk, Portugese (Brazil)/Português (BR), Portugese (Portugal)/Português (PT), Swedish/Svenska
Asian Language Pack:	English (US), English (UK), Japanese/日本語, Korean/한국어, Thai/ภาษาไทย, Chinese - simplified), China/简体中文, Chinese – (traditional) Taiwan/繁體中文
Eastern European Language Pack:	Bulgarian/Български, German/Deutsch, Estonian/Eesti, English (US), English (UK), Spanish/Español, French/Français, Hebrew/עברית, Croatian/ Hrvatski, Hungarian/ Magyar, Italian/Italiano, Lithuanian/Lietuvos, Latvian/ Latvijas, Polish/Polski, Slovak/ Slovensky, Turkish/Türkçe
Russia/Ukraine Language pack:	German/Deutsch, English (US), English (UK), Spanish/Español, Italian/Italiano, Russian/Русский, Ukraine/ Українська
Middle Eastern Language Pack:	Arabic (UAE)/العربية, German/Deutsch, English (US), English (UK), Farsi/فارسی, French/Français, Italian/Italiano