

## Moravia

### Rammschutzplanke BLACK BULL S-Line

Element: Anfangs-/Endpfosten, Für den Außenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 70 x 70 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb, Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Artikelnummer: 141984

**MORAVIA**  
kompetent und fair



## Moravia Rammschutzgeländer-System BLACK BULL S-Line

### Standpfosten

#### Rammschutzplanke

- Element: Anfangs-/Endpfosten
- Für den Außenbereich geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 70 x 70 mm
- Wandstärke 3 mm
- Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb
- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

### Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Tiefe	70 mm
Sicherheitsausstattung	Anfahrerschutz	Wandstärke	3 mm
Rammschutztyp	Rammschutzplanke	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Element	Anfangs-/Endpfosten	Material	Stahl
Einsatzort	Außenbereich	Oberfläche Rammschutz	feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Höhe	1000 mm	Farbe Rammschutz	gelb

Breite 70 mm

Gewicht 8,3 kg

## Zubehör

141991		Rammschutzplanke, Element: Querbalken, Für den Außenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 60 x 1000 x 40 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Schrauben
141993		Rammschutzplanke, Element: Querbalken, Für den Außenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 60 x 1200 x 40 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Schrauben
141995		Rammschutzplanke, Element: Querbalken, Für den Außenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 60 x 1500 x 40 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Schrauben
141998		Rammschutzplanke, Element: Querbalken, Für den Außenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 60 x 2000 x 40 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Schrauben
142007		Federelement für Rammschutzgeländer-System, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 200 x 200 mm, Ausgestattet ermöglicht eine Neigung um maximal 10°, Aus Polyurethan in schwarz
214658		Rammschutzplanke, Element: Geländertür, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite 520 x 905 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
218177		Rammschutzplanke, Element: Geländertür, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 905 x 30 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Schrauben
218178		Rammschutzplanke, Element: Geländertür, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 905 x 30 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Schrauben
273986		Rammschutzplanke, Element: Schiebetür-Set, Für den Innenbereich geeignet, Höhe x Breite 1000 x 1680 - 2530 mm, Manuell zu öffnen und zu schließen, Aus Gütetestahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb, Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

## Dazu passt auch ...

505094		Industriespiegel, Durchmesser 600 mm, Maximale Sichtweite 4 m, Spiegel aus Acrylglas, Rahmen aus Kunststoff in schwarz/gelb
505112		Hallenmarkeirfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505371		Gurtwarständer, mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Durchmesser 60 mm, Gurt in rot/weiß, Pfosten aus Aluminium in rot
529543		Absperrband, Band Länge x Breite 500 m x 80 mm, Aus Polyethylen in rot/weiß
532210		Fluchtwegschild, Notausgang links, Pfeil links, Aufkleber, aus Folie, Oberfläche langnachleuchtend, Höhe x Breite 150 x 300 mm