


hofs

Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 760 x 635 mm, Feldlast 650 kg / Fachlast 90 kg, 6 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 662253



hofs Akten-Steckregal

Anbauregal

hofs Aktenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 760 x 635 mm
- Feldlast 650 kg / Fachlast 90 kg
- Fach Breite x Tiefe 750 x 600 mm
- 6 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 6 Ordnerhöhen
- Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante und seitlicher




Bodenabkantung der oberen Fachebene gegen das Herausfallen von Ordnern



- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





| | | | |
|--|---|--------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Nutzung | beidseitig |
| Regaltyp | Aktenregal | Material | Stahl |
| Regalsystem | Stecksystem | Regal Ausstattung | Böden |
| Regalfeld geeignet für (Branche/Bereich) | Anbaufeld Archivräume | Fachbreite | 750 mm |
| Höhe | 2000 mm | Fachtiefe | 600 mm |
| Breite | 760 mm | Farbe Ständer | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe | 635 mm | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Böden / Ebenen Anzahl | 6 Stück | Ordnerhöhen | 6 Stück |
| Fachlast | 90 kg | Oberfläche Boden | verzinkt // kunststoffbeschichtet |
| Feldlast | 650 kg | Oberfläche Ständer | verzinkt // kunststoffbeschichtet |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlblechboden | Farbe Ausführung | lichtgrau // RAL7035 |
| Böden / Ebenen Ausstattung | Mittel-Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung | Lieferumfang | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Ebenen gem. Angebot |
| Böden / Ebenen höhenverstellbar | ja | Anlieferung | zerlegt |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | Aussteifungstraversen | Garantie | 5 Jahre |
| | | Gewicht | 37,95 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 150122 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau |
| 150123 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 674092 |  | Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 750 x 600 mm, Für eine Fachlast von 90 kg, Ausgestattet mit Anschlagkante und Sicherheitskantung, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |

| | | |
|--------|---|--|
| 868419 |  | Pfosten für Anbauregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 953347 |  | Fachteiler, Freistehend, Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146193 |  | Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung |
| 528204 |  | Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen |
| 529925 |  | Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Krafftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |