

CLAMP 212 EC



Collier ponté avec mise à la terre intégrée pour la fixation des tuyaux spiralés extérieur ondulé

Caractéristiques

- mise à la terre sans dénuder le fil et sans endommager le tuyau
- Raccord absolument étanche et résistant aux forces de traction grâce à une géométrie spéciale du raccordement
- facile et rapide à monter
- réutilisable
- conforme à RoHS

Construction, matériau

Qualité: W2; Bande de collier: acier inoxydable 1.4016 = AISI 430; Vis: Acier zingué; Boîtier: acier inoxydable 1.4016 = AISI 430; Pont: acier inoxydable 1.4301 = AISI 304 (INOX); Vis de mise à la terre: acier inoxydable (INOX)

Variantes proposées

- autres mesures disponibles sur demande

approprié pour le tuyau

AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC);
TIMBERDUC®: 533 AS

approprié pour le Ø interne du tuyau mm	Zone de serrage mm	Largeur de bande mm	Numéro de commande
38-45	35-55	9	212-0035-2878
50-55	45-65	9	212-0045-2878
60-65	55-75	9	212-0055-2878
70-75	65-85	9	212-0065-2878
80-85	75-95	9	212-0075-2878
90-95	85-105	9	212-0085-2878
100-105	95-115	9	212-0095-2878
110-115	105-125	9	212-0105-2878
120-127	115-135	9	212-0115-2878
130-135	125-145	9	212-0125-2878
140-145	135-155	9	212-0135-2878
150-155	145-165	9	212-0145-2878
160-165	155-175	9	212-0155-2878
170-175	165-185	9	212-0165-2878
190-195	185-205	9	212-0185-2878
200-205	195-215	9	212-0195-2878
210-215	205-225	12	212-0205-2878
220-225	215-235	12	212-0215-2878
250-255	245-265	12	212-0245-2878
270-275	265-285	12	212-0265-2878
280-285	275-295	12	212-0275-2878
300-305	295-315	12	212-0295-2878
320-325	315-335	12	212-0315-2878
350-355	345-365	12	212-0345-2878
380-385	375-395	12	212-0375-2878
400-405	395-415	12	212-0395-2878
450-455	445-465	12	212-0445-2878
500-505	495-515	12	212-0495-2878

Autres mesures sur demande. Toutes les valeurs indiquées ont été déterminées à une température de 20 °C et sont des informations approximatives. Droits de modifications techniques réservés. Veuillez tenir compte de l'annexe technique que vous trouverez sur www.norres.com.

Autres données techniques sur www.norres.com. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les valeurs ont été déterminées à 20°C et sont des informations approximatives.

CLAMP 212 EC

Accessoires



CONNECT 270-271