

# HSM SECURIO B35

0,78x11mm Öler

# HSM®



Artikelnummer	19251110	Schnittgeschwindigkeit	65,00 mm/s
EAN Code	4026631047203	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320704
Schnittart	Partikelschnitt	UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	<b>P-6 F-3</b>	Leistungsaufnahme des Motors	590,0 W
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	5	Spannung	230 V
Schnittbreite	0,78 mm	Frequenz	50 Hz
Partikellänge	11,00 mm	Tiefe	525,0 mm
Schnittleistung (80g/m <sup>2</sup> )	9 Blatt	Breite	618,0 mm
Schnittleistung (70g/m <sup>2</sup> )	10 Blatt	Höhe	870,0 mm
Eingabebreite	400,0 mm	Gewicht	54,9 kg
Behälter-/Auffangvolumen	130,0 l	Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Externer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.