

Clip, 5 x 20 mm, UR, Abdeckung



Variante 2

500 VAC/DC · 10A (UL/CSA)



Beschreibung

- Clip-Material: Bronze oder Messing
- Optionale Abdeckhauben, siehe Zubehör

Standards

- UL 4248-1
- CSA C22.2 no. 4248.1

Zulassungen

- UL Ausweisnummer: E39328

Weblinks



[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Verpackungsdetails](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Sicherungseinsatz	5 x 20 mm
Montage	Leiterplatte
Befestigung	Schraub, Niet oder THT
Anschluss	Löt THT
Nennspannung	500 VAC/DC
Nennstrom	10A (UL/CSA)
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Klimakategorie	40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Anschlüsse	siehe Varianten
Einzelgewicht	0.55 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	 , Prüfzeichen

Lötverfahren	Welle Lötprofil
Lötbarkeit	245 °C / 3 sec gemäss IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 1
Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 10 sec gemäss IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 1A
Kontaktwiderstand	< 10 mΩ bei 20 mV

Dimension



Variante 0751.0052 und 0751.0062

Bohrplan Variante 0751.0052 und 0751.0062



Varianten 2 0751.0110 und 0751.0231

Bohrplan Variante 2 0751.0110 und 0751.0231

Alle Varianten

Clip	Anschluss	Material: Anschlüsse	Bestell-Nummer
●	gerade	Bronze, verzinkt	0751.0052
●	gerade	Messing, verzinkt	0751.0062
●	gesickt	Messing, verzinkt	0751.0110
●	gesickt	Bronze, versilbert	0751.0231

■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Abdeckhauben nur für 0751.0052 und 0751.0062

Verpackungseinheit Kartonschachtel (1000 St.)

Zubehör

Beschreibung



Abdeckung OG, UHB, UH
Abdeckung für Halter OG (Clip) 5x20, OG (Halter) 5x20, UH, UHB