

2211 Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 45°

Eigenschaften

Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm. Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine Stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig.

Mit einseitigem Handlauf (links montiert), auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich. Bei Zugängen zu Maschinen und maschinellen Anlagen ist dieser zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt.


Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Diese Treppen sind in Anlehnung an ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) gefertigt und nicht für Wohngebäude zugelassen! Die Befestigungsmittel zur stationären Montage der Treppen/Podesttreppen/Überstiege müssen bauseits bereitgestellt werden und befinden sich nicht im Lieferumfang.

Hinweis: Benutzung nur durch 1 Person zulässig.

Highlights

Mit Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten. Auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflegewinkeln gegen Mehrpreis.



2211 Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 45°



2211 Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 45°

STUFENZAHL	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.85	1.05	1.25	1.5	1.75	1.95	2.2	2.35	2.55	2.8	3
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.35	2.55	2.75	3	3.25	3.45	3.7	3.85	4.05	4.3	4.5
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.85	3.05	3.25	3.5	3.75	3.95	4.2	4.35	4.55	4.8	5
AUSLADUNG (CA. M)	0.93	1.13	1.33	1.58	1.83	2.03	2.3	2.45	2.65	2.9	3.1
GEWICHT (CA. KG)	19	23	26	29	33	37	40	44	47	51	54
BEST.-NR.	22110604	22110605	22110606	22110607	22110608	22110609	22110610	22110611	22110612	22110613	22110614
STUFENZAHL	15	16	17	18	19	4	5	6	7	8	9
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3.2	3.4	3.65	3.8	4.05	0.85	1.05	1.25	1.5	1.75	1.95
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	4.7	4.9	5.15	5.3	5.55	2.35	2.55	2.75	3	3.25	3.45
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5.2	5.4	5.65	5.8	6.05	2.85	3.05	3.25	3.5	3.75	3.95
AUSLADUNG (CA. M)	3.3	3.5	3.75	3.9	4.15	0.93	1.13	1.33	1.58	1.83	2.03
GEWICHT (CA. KG)	57	61	64	68	72	21	26	29	33	37	42
BEST.-NR.	22110615	22110616	22110617	22110618	22110619	22110804	22110805	22110806	22110807	22110808	22110809
STUFENZAHL	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	4
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	2.2	2.35	2.55	2.8	3	3.2	3.4	3.65	3.8	4.05	0.85
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	3.7	3.85	4.05	4.3	4.5	4.7	4.9	5.15	5.3	5.55	2.35
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	4.2	4.35	4.55	4.8	5	5.2	5.4	5.65	5.8	6.05	2.85
AUSLADUNG (CA. M)	2.3	2.45	2.65	2.9	3.1	3.3	3.5	3.75	3.9	4.15	0.93
GEWICHT (CA. KG)	45	50	53	58	61	65	69	73	77	82	23
BEST.-NR.	22110810	22110811	22110812	22110813	22110814	22110815	22110816	22110817	22110818	22110819	2211004
STUFENZAHL	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	1.05	1.25	1.5	1.75	1.95	2.2	2.35	2.55	2.8	3	
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.55	2.75	3	3.25	3.45	3.7	3.85	4.05	4.3	4.5	
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	3.05	3.25	3.5	3.75	3.95	4.2	4.35	4.55	4.8	5	
AUSLADUNG (CA. M)	1.13	1.33	1.58	1.83	2.03	2.3	2.45	2.65	2.9	3.1	
GEWICHT (CA. KG)	28	32	36	41	46	50	55	59	108.281	68	
BEST.-NR.	22111005	22111006	22111007	22111008	22111009	22111010	22111011	22111012	22111013	22111014	
STUFENZAHL	15		16		17		18		19		
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3.2		3.4		3.65		3.8		4.05		
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	4.7		4.9		5.15		5.3		5.55		
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5.2		5.4		5.65		5.8		6.05		
AUSLADUNG (CA. M)	3.3		3.5		3.75		3.9		4.15		
GEWICHT (CA. KG)	72		77		81		86		91		
BEST.-NR.	22111015		22111016		22111017		22111018		22111019		