




Technische Daten

AXK1118

Axialnadellagerkäfig

Anzeigen



Technische Eigenschaften

Dc1	90 mm
Dc	120 mm
Dw	4 mm
Lw	9,8 mm
Référence rondelle de butée AS	AS1118
Référence rondelle d'appui BI WS	WS81118
Référence rondelle d'appui BE GS	GS81118
Ea	116,4 mm
Eb	96,5 mm
Poids cage à rouleaux	0,09 kg
Marke	NTN

Produktleistung

Ca	71 kN
C0a	390 kN
Nlim (Fett)	600 Tr/min
Nlim (Öl)	2.300 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,5 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	26,61 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	24 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	24 Hz