

Artikelnummer: 155140

Kurzbeschreibung: Werkbank type 7509-1, B 2000 x D 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Typ 7509-1: 4 laden 4 x 180 mm 4 x 180 mm[ul] Werkblad: massief beuken, 40 mm, oppervlak geschuurd en geolied Modulair systeem met solide werkbankvoeten en onderstelcontainers (B 580 x D 650 mm) Laden: Draagvermogen 100 kg, verlenging ca. 90 %, binnen B 490 x D 560 mm, binnenzijde B 490 x D 560 mm Deuren: openingsbreedte 180-°, zelfsluitende veerscharnieren Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels Griprails volledig geïntegreerd Lakafwerking: milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs (RAL 7035) en gentiaanblauw (RAL 5010) Oppervlaktebelasting: max. 1.000 kg voor onderstelcontainer en werkbankbodem of max. 750 kg voor 2 werkbankbodems Levering: volledig gemonteerd[ul]

