

**Artikelnummer:** 129939

**Kurzbeschreibung:** Handpritschenwagen mit Rohrgitterwänden, Lufträder, 1130 x 730 mm

**Langbeschreibung:** Handpritschenwagen mit Rohrgitterwänden, Lufträder, 1130 x 730 mm: Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Bei den Rohrgitterwänden sind die Stirnseiten steckbar und die Längsseiten werden an den Stirnseiten eingehängt. Sie bestehen aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) und sind 750 mm hoch. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: 1130 x 730 mm  
840 mm

Tragkraft: 700 kg  
Eigengewicht: 95 kg

Ladeflächenhöhe: 410 mm  
Rad a'Ëœ: 260 x 85 mm



Au ssenma ss: 1400 x

**EAN/GTIN:** 4250448504059