

Artikelnummer: 308874

Kurzbeschreibung: Pramac Elektro-Hubwagen CX 14, Plus-Batterie, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1000 mm

Langbeschreibung: Pramac Elektro-Hubwagen CX 14, Plus-Batterie, Traglast 1400 kg, Gabellänge 1000 mm: Der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 hat eine Gabellänge von 1000 mm und trägt bis zu 1400 kg. Damit eignet sich der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 besonders für den Einsatz in beengten, innerbetrieblichen Räumen. Der Elektro-Hubwagen Pramac CX 14 zeichnet sich durch eine Gabellänge von 1000 mm und einem kleinen Wenderadius von 1435 mm aus. Belastbar mit Lasten von bis zu 1400 kg, ist der Elektro-Hubwagen ideal für den innerbetrieblichen Einsatz in beengten Räumen. Dabei erleichtert der Multifunktionsgriff mit den grossdimensionierten Druckknöpfen das Manövrieren. Zwei höhenverstellbare, seitliche Stützräder gewährleisten zudem eine zusätzliche Seitenstabilität. Die Doppelhubsteuerung ist dabei beidseitig am Griff angebracht. Mit einem Hub von 85 bis 200 mm ist der Elektro-Hubwagen CX 14 in dieser Ausführung ein zuverlässiges, leistungsstarkes Gerät für Transportaufgaben. Ausgestattet mit einer Plus-Batterie, ist das Ladegerät im Pramac CX 14 integriert.

Technische Details: Mit Plus-Batterie und integriertem Ladegerät
Sicheres Manövrieren durch Schleichfahrtfunktion
Kleiner Wendekreis
Ideal auch für beengte Räume
Multifunktionsgriff mit grossdimensionierten Druckknöpfen
Doppelhubsteuerung beidseitig am Griff angebracht
Tragkraft: 1400 kg
Hub: 85 à 200 mm
Gabellänge/Gabelbreite: 1000/150 mm
Fahren mit/ohne Last: 4,5 / 4,7 km/h
Leistung Fahrmotor: 0,7 kW
Leistung Hubmotor: 0,4 kW
Wenderadius: 1285 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 20/30 mm/s
Batterie: 24 V, 74 Ah
Radausführung: Polyurethan
Tragbreite: 525 mm
Material: Stahl
Farbe: grün/schwarz
Masse: L 1500 x B 720 x H 1241mm
Gewicht: 203 kg



Hersteller: Pramac

EAN: 8018539041519

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ECLASS-5.1

Gruppe: 36120301

Keine Merkmale angegeben.

