


ROLINE USB 3.2 Gen 2 zu 2.5-Gigabit-Ethernet Konverter

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 12.02.1103 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 12.02.1103 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049615885 |



Mit diesem Konverter schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB Typ C Schnittstelle an ein Netzwerk mit bis zu 2,5 Gigabit Ethernet an.

- Unterstützt USB 3.2 Gen 2, rückwärts kompatibel zu USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0
- Einfache Installation - nur Konverter in den USB-Port einstecken, LAN-Kabel anschließen - fertig
- Bus Powered - keine externe Stromversorgung nötig
- USB Typ C Stecker, kompatibel zu den meisten Laptops/Notebooks, PCs oder mobile Geräte wie Tablets mit USB Typ C Schnittstelle
- Unterstützt 2.5 Gigabit Ethernet mit Auto-Negotiation, Auto-MDI/-MDIX und Halb-/Voll-Duplex

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Technische Daten

| | |
|---------------|----------------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Netzwerk-Adapter |
| Produkttyp | Gigabit Ethernet Konverter |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 15 cm |

| | |
|-----------------------------|---|
| Lieferumfang | Konverter, Handbuch |
| Bus-System | USB |
| LAN (Mbit/s) | 10/100/1000/2500 |
| Anzahl Ports | 1 |
| Anschlüsse | 1x RJ-45 Buchse, 1x USB 3.2 Typ C Stecker |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | USB Typ C (USB-C) |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Weiblich (Buchse) |
| Fullduplex | ja |
| Wake on LAN | nein |
| Netzwerktopologie | Ethernet |
| Abmessungen (HxBxT) | 16 x 26 x 60 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Breite | 26 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Gewicht | 63.3 g |
| Verpackungshöhe | 50 mm |
| Verpackungsbreite | 20 mm |
| Verpackungstiefe | 50 mm |
| Paketgewicht | 0.05 kg |