

Artikelnummer: 129870

Kurzbeschreibung: Etagenwagen mit 3 Böden,
1000 x 600 mm

Langbeschreibung: Etagenwagen mit 3 Böden,
1000 x 600 mm: Schweres leicht bewegen! Ideal für
den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus
Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit
Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse
verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäß
Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht
drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager,
Gehäuse verzinkt. Etagenböden fest eingeni-
tet und nicht herausnehmbar. Max. Belastung pro
Etagenboden: 50 kg. Ladefläche aus
Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor.

Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm). Pulverbeschichtet in Enzianblau Ladefläche:
1000 x 600 mm Au ssenma ss: 1060 x 600 mm

Etagenabstände: 520 mm

Gesamthöhe: 1500 mm

Rad a'Ëœ: 160 mm

Etagenhöhen: 235/750/1310 mm

Tragkraft: 250 kg

Eigengewicht: 39 kg



EAN/GTIN: 4250448502130