

Moravia glissière de protection anticollision BLACK BULL S-Line

élément : Barres horizontales,
convient pour le extérieur, hauteur x
longueur x profondeur 60 x 1000 x 40
mm, en acier galvanisé à chaud
avec revêtement plastique coloris
jaune, à visser



MORAVIA
kompetent und fair



Numéro d'article: 141991



Moravia Rambardes de protection anti-collision modulaires BLACK BULL S-Line

Barres horizontales

glissière de protection anticollision



- élément : Barres horizontales
- convient pour le extérieur
- hauteur x longueur x profondeur 60 x 1000 x 40 mm
- épaisseur de cloison 3 mm
- en acier galvanisé à chaud avec revêtement plastique coloris jaune
- à visser
- livré matériel de montage inclus

Détails techniques






sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	épaisseur de cloison	3 mm
équipement de sécurité	protection anti-collision	type de fixation	à visser
type de protection anti-collision	glissière de protection anticollision	matériau	acier
élément	Barres horizontales	surface de protection anti-	galvanisé à chaud //

		colli	plastifié
lieu d'utilisation	extérieur	couleur de la protection anti-co	jaune
hauteur	60 mm	volume de livraison	matériel de montage inclus
longueur	1000 mm	Poids	4,6 kg
profondeur	40 mm		

Accessoires

142007		Élément ressort pour système de rambarde pour prot. anti-collision, hauteur x largeur x profondeur 50 x 200 x 200 mm, équipé de pour une inclinaison max. de 10°, en polyuréthane, coloris noir
273982		écran de protection, hauteur x largeur x profondeur 200 x 880 x 100 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune

Cela s'adapte aussi ...

505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, Visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505371		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, diamètre de montant 60 mm, courroie en rouge/blanc, montant en aluminium coloris rouge
529543		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc
532210		panneau de sortie de secours, Issue de secours à gauche, Flèche à gauche, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 300 mm