

fetra chariot à plateaux

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm, plateau(x) en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158811



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à plateaux

Force 600 kg






chariot à plateaux

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur 900 x 1197 x 609 mm
- plateau(x) en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- avec 2 tablettes
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | norme européenne | non |
| type de chariot | chariot à étagères | rehausses | poignée |
| charge | 600 kg | conducteur d'électricité | non |
| longueur de plateau | 1000 mm | Sens de la poignée | horizontal |
| largeur de plateau | 600 mm | rabattable | non |
| nombre de plateaux | 2 pièce | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| matériau plateau(x) | plaque de contreplaqué | pneumatique | TPE |
| surface plateau(x) | antidérapant | Diamètre de roue | 200 mm |
| force plateau | 200 kg | roulement | roulement rainuré à billes |
| exécution plateau(x) | imperméable | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| alignement de niveaux | droit | disposition des roues | rectangulaire |
| équipement chariot | tablettes | surface | finition peinture époxy |
| hauteur | 900 mm | couleur | bleu brillant // RAL5007 |
| longueur | 1197 mm | norme | EN 1757-3 (frein) |
| largeur | 609 mm | garantie | 10 années |
| matériau | acier | | 1 pièce |
| matériau de finition | soudé | Poids | 297 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 225609 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225611 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225613 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225614 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225615 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |