

bott **armoire avec pupitre** verso

hauteur x largeur x profondeur 1130 x 800 x 550 mm, équipé de tablettes, tiroirs, 1 tiroir(s), corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 232584



armoire avec pupitre

- hauteur x largeur x profondeur 1130 x 800 x 550 mm
- structure en acier, soudé
- équipé de tablettes, tiroirs
- double porte battante
- 1 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 75 kg
- 1 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x175 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- verrouillable
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	pupitre	extension tiroir	100 %
type d'armoire	pupitre	nombre x hauteur tiroirs	1x175 mm
type de pupitre	armoire avec pupitre	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type de porte	double porte battante	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
hauteur	1130 mm	matériau	acier
largeur	800 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	550 mm	surface de corps	finition peinture époxy
équipement pupitre	tablettes, tiroirs	surface de face avant	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	roulant	non
type tablette/niveau	tablette en acier	surface de tablette	galvanisé
charge tablette	75 kg	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	1 pièce	Poids	53,115 kg
capacité de charge de tiroir	75 kg		

Accessoires

232995		séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232997		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232999		séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233015		couche de mousse, longueur x largeur 800 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233025		Pupitre superposable pour armoire avec pupitre, Pour larg. armoire 800 mm, hauteur 130 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
233107		Paroi arrière, pour armoire avec pupitre, hauteur x largeur x profondeur 870 x 800 x 75 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
233108		Paroi arrière avec plaques perforées, pour armoire avec pupitre, hauteur x largeur x profondeur 870 x 800 x 75 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
233448		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 24 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes