

tapis antifatique

Rotterdam

marchandise au mètre, hauteur x largeur 12,7 x 1220 mm, longueur max. 18300 mm, En vinyle avec surface striée dans le sens de la longueur en Dyna Shield™ coloris noir/jaune, permet une station debout sûre grâce aux stries longitudinales



Numéro d'article: 235498



tapis antifatique

- Convient pour zones sèches, industrielles, par ex. usines, convoyeurs, zones de logistique et d'emballage, entrepôts en intérieur
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 12,7 x 1220 mm, longueur max. 18300 mm
- En vinyle avec surface striée dans le sens de la longueur en Dyna Shield™ coloris noir/jaune
- les bordures biseautées réduisent le risque de trébuchement
- permet une station debout sûre grâce aux stries longitudinales
- fonction anti-dérapante R10 testée selon DIN 51130 et BGR 181

Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	largeur	1220 mm
revêtement de sol	tapis antifatique	longueur max.	18300 mm

confection	marchandise au mètre	équipement revêtement de sol	bordures biseautées
convient pour (secteurs)	zones sèches, industrielles	fonction revêtement de sol	permet une station debout sûre grâce aux stries longitudinales
lieu d'utilisation	intérieur	conducteur d'électricité	non
matériau de surface de roulement	vinyle	difficilement inflammable	oui
surface de revêtement de sol	stries dans le sens de la longueur	norme	DIN 51130 // BGR 181
couleur	noir/jaune	Poids	4,7 kg
hauteur	12,7 mm		

Accessoires

235625



nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts

Cela s'adapte aussi ...

213069



ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm

221861



chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

227867



casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu

227891



chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute