

Cascoo

Roulette pivotante avec frein total



force 150 kg, avec bandage élastique, moyeu avec Palier de pivotement, diamètre 80 mm, longueur moyeu 40 mm, frein total, jante en polyamide, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243389

Roulette pivotante avec frein total

- force 150 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec Palier de pivotement
- diamètre 80 mm
- longueur moyeu 40 mm
- frein total
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	Roulette pivotante	frein	frein total
charge	150 kg	pare-fils	non

pneumatique	élastique	Longueur de moyeu	40 mm
Diamètre de roue	80 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	0,94 kg