

Cascao roulette pivotante



bandage polypropylène, diamètre 75 mm, moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes, longueur moyeu 28 mm, jante en polypropylène, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243583

roulette pivotante

- bandage polypropylène
- diamètre 75 mm
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- longueur moyeu 28 mm
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 48/38x48/38 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	sans
pneumatique	polypropylène	pare-fils	non
Ø de roue	75 mm	longueur de moyeu	28 mm

matériau de jante	polypropylène	distance trou de vis	48/38x48/38 mm
roulement	Palier de pivotement	surface de boîtier	galvanisé
élément de fixation	panneau	Poids	0,131 kg