

Moravia barrière extensible

hauteur x largeur 1000 x 520 - 4000 mm, montant coloris rouge, en acier en rouge/blanc

Numéro d'article: 300795



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Barrière extensible

exécution lourde

barrière extensible

- convient pour le extérieur
- diamètre pied 500 mm
- hauteur x largeur 1000 x 520 - 4000 mm
- montant coloris rouge
- en acier en rouge/blanc
- poids 23 kg

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de balisage	diamètre du pied	500 mm
système de balisage	grillage	couleur de montant	rouge
type de système de balisage	barrière extensible	matériau	acier
lieu d'utilisation	extérieur	couleur	rouge/blanc
hauteur	1000 mm	Poids	23 kg
largeur	520-4000 mm		

Cela s'adapte aussi ...

141938		panneau d'avertissement, attention/danger, colonne d'information, en plastique en jaune, hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm
148926		Réparation de sol, conditionnement 20 kg : 5 kg de liant et 15 kg de sable quartzeux, en RAL7021 gris noir
221169		bouchons d'oreille dans le récipient de recharge, insonorisation 29 dB, en mousse de polymère en jaune
221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221266		gant de travail, en jersey de coton/cuir de chèvre en bleu, dos de main en coton jersey, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
369088		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris gris, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
504402		distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements élastiques, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique
527154		balai de voirie, Largeur de travail 600 mm, pour tous types de saleté sur sols rugueux
529543		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc