

connecteur en croix

passages : 1, sorties : 2, taille de tube 1 1/2"

Numéro d'article: 350771



Raccord tubulaire

Raccord en croix





connecteur en croix

- en fonte galvanisé à chaud
- passages : 1
- sorties : 2
- diamètre du tube 48,3 mm
- taille de tube 1 1/2"
- certification TÜV

Détails techniques

| | | | |
|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| équipement de sécurité | rambardes | diamètre de tube | 48,3 mm |
| élément de liaison | connecteur en croix | matériau | fonte |
| pivotant | oui | surface | galvanisé à chaud |
| nombre passages | 1 pièce | certification | certification TÜV |
| sorties | 2 pièce | Poids | 1,57 kg |
| taille de tube | 1 1/2" | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 150172 |  | clôture mobile, hauteur x longueur 1200 x 3000 mm, grosseur de la maille 290 x 100 mm, en acier galvanisé à chaud |
| 400594 |  | arceau de protection, convient pour le intérieur, hauteur x largeur 1000 x 1500 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller dans la plaque de fond |
| 505094 |  | miroir spécifique, diamètre 600 mm, Visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune |
| 523822 |  | kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm |