


TROAX

double porte coulissante pour parois de séparation

hauteur x largeur 2200 x 2300 mm, verrouillable avec cadenas, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière



Numéro d'article: 505691



TROAX Porte coulissante pour système de cloisons

double porte coulissante pour parois de séparation

- hauteur x largeur 2200 x 2300 mm
- grille 50 x 50 x 2,5
- verrouillable avec cadenas
- cadre en tube carré
- en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
- volume de livraison : sans serrure



Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	système de fermeture	cadenas
équipement de sécurité	parois de séparation	profilé	tube carré
élément de grillage	double porte coulissante	matériau	acier
hauteur	2200 mm	surface	laqué
largeur	2300 mm	couleur	gris poussière // RAL7037
hauteur de maille	50 mm	volume de livraison	sans serrure
largeur de maille	50 mm	Poids	30 kg

épaisseur du fil 2,5 mm

Accessoires

505863



consoles sur pied, pour grille de protection de machine

Cela s'adapte aussi ...

144768



chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant

208490



table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables

210871



table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion