

bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 235 x 400 x 300 mm, capacité 21 l, en polypropylène en gris, avec couvercle à charnière



Numéro d'article: 768764



Bac norme Europe

bac gerbable norme Europe



- hauteur x longueur x largeur 235 x 400 x 300 mm
- capacité 21 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- structure de la paroi plein
- soubassement plein
- avec couvercle à charnière
- verrouillable avec plombs
- transport facile grâce à poignées coquilles
- avec rebord de gerbage gerbable
- convient pour aliments
- résistance à la température de -40 °C à +60 °C
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	couvercle	oui

capacité	21 l	type de couvercle	couvercle à charnière
hauteur	235 mm	système de fermeture	plombs
longueur	400 mm	dispositif de support	poignées coquilles
largeur	300 mm	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
matériau	polypropylène	convient pour aliments	oui
recyclable	oui	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
gerbable	oui	couleur	gris
gerbable avec rebord gerbage		garantie	5 années
emboîtable	non	Poids	1,8 kg
structure de cloison	plein		

Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair