


# L Zangen- / und Messwerkzeug-Satz



755 x 398



P25



Pos.	Code	Bezeichnung	Teiligkeit
1	115.2010	Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung, 240 mm	1
2	156.0466	Automatik-Körner, rund, Ø 4 mm	1
3	115.1231	Multifunktions-Crimpzange für isolierte und unisolierte Kabelschuhe, 220 mm	1
4	300.0114	Bandmaß mit Feststeller, schwarz-rot, 5 m, 19 mm	1
5	300.0700	Winkelgradmesser, 220 mm	1
6	118.0013	Universal-Werkstattschere, 143 mm	1
7	907.2135	Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm	1
8	907.2166	Abbrechklingen 0,5 x 18 x 100 mm, Spender à 10 Stück	10
9	300.0104	Flexibler Stahlmaßstab, 300 mm	1
10	300.0510	Taschen-Messschieber 0-150 mm, 235 mm	1
11	550.1023	2in1 Teleskop-Magneheber mit Waschdüsen-Reinigungs- und Einstellwerkzeug, 150-590 mm	1
12	300.0600	Fühlerlehre, 20 Blatt, 0,05 - 1 mm	1
13	115.1033	Gripzange, 60 mm, 220 mm	1
14	115.1024	ERGOTORQUE Telefonzange, 200 mm	1
15	115.1019	ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210 mm	1
16	115.1021	ERGOTORQUE Kombinationszange, 180 mm	1
17	115.1012	ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160 mm	1
18	500.1032	Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm	1
19	500.1035	Sicherungszange für Innensicherungsringe, 160 mm	1
20	500.1026	Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160 mm	1
21	500.1029	Sicherungszange für Außensicherungsringe, 160 mm	1
22	907.2115	Metallsägebogen rund, 300 mm	1
23	151.2604	Innensechskant-Winkelstiftschlüssel phosphatiert, kurz, 4 mm	1
24	123.0076	Scheren-Grundkörper mit Klinge	1
25	123.0086	Winkelanschlag	1
26	123.0079	Prisma für Profile 90°	1
27	123.0078	Formstück für Ø 25 mm	1
28	123.0077	Formstück für Ø 16 und 19 mm	1
29	129.6620-24	HSS-Bi-Co 8 Metallhochleistungs-Sägeblatt, Zahnabstand 1,0 mm	1
30	123.0084	Formstück gerade	1