

Panormavitrine Prisma 800 TNV-PF (silber) mit 10 Rosten

Panoramavitrine in silber mit 10 Rosten

Artikel-Nr.: 23231803
GTIN: 4059395012071



Produktvorteile:

- Für die Präsentation von Kuchen
- Vierseitig isolierverglast
- Separater Lichtschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Robuster Türgriff
- 6 Rollen

Technische Daten:


Geräteart	Kühlvitrine
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	Prisma 800 TNV-PF
Abmessungen außen:	
Breite	1270 mm
Tiefe	690 mm
Höhe	1795 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Links/Rechts
Bestückung	Roste
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Aluminium eloxiert
Innenmaterial	Kunststoff
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,85 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	257 kg
Serienzubehör	10 Roste 435 x 505
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	43 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Kältemittelmenge 150 g

Energiedaten

Bruttoinhalt 800 l
Warenpräsentationsfläche (TDA) 1 m²
Energieverbrauch im Jahr 3065 kWh
Energieeffizienzklasse D
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
Energieeffizienzindex EEI 42
Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart LED
Licht-Energieeffizienzklasse G
EPREL Registrierungsnummer 534114
EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



Weitere Ansichten

Silber

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

