

## Impulstiefkühltruhe KBS 38 G

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhe KBS 38 G mit geradem Glasschiebedeckel und umlaufenden Aluminiumrahmen, bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Der Bruttoinhalt der Tiefkühltruhe von 331 Liter bietet genug Stauraum auf kleinster Fläche. Der Innenkorpus ist aus beschichtetem Stahlblech in weiß, weiterhin verfügt die Kühltruhe über eine 77 mm starke energiesparende Isolierung. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Bei Lieferung befinden sich zur Selbstmontage Rollen im Innenraum der Truhe, um eine maximale Mobilität und Einsatzbereich der Tiefkühltruhe zu bieten. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Artikel-Nr.: 9140038  
GTIN: 4059395013498



### Produktvorteile:

- Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung
- Stille Kühlung
- Kältemittel R 600a
- Manuelles Thermostat im Maschinenraum
- Manuelle Abtauung
- Tauwasserablauf
- Schiebescheiben
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 3x 826462 Korb oder 2x 826466 Korbgestell für 4x 5 Liter Eisschalen

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühltruhe
<b>Preisgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	NOVA 35
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1094 mm
<b>Tiefe</b>	694 mm
<b>Höhe</b>	867 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	936 mm
<b>Tiefe</b>	536 mm
<b>Höhe</b>	688 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schiebedeckel
<b>Temperaturbereich von</b>	-16 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-23 °C
<b>Außenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,153 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	57 kg
<b>Serienzubehör</b>	Rollen

Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	77 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	73 g

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Bruttoinhalt	331 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	267 l
Energieverbrauch im Jahr	996 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	62
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



Elcold NOVA 35



**996** kWh/annum



267 L



-18 °C



≤ 30 °C

8102/6102

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL**

Korb für KBS 28G bis 68 G

GTIN: 4059395029215

Artikel-Nr.: 826462

**Trennwand für Korb 826462**

Trennwand für Korb 826462

GTIN: 4059395029222

Artikel-Nr.: 826463

**Korbgestell für 4 Eisbehälter**

Korbgestell 3+1 für KBS 38 G, 58 G und 68 G

GTIN: 4059395029239

Artikel-Nr.: 826466

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**