

Artikelnummer: 882684

Kurzbeschreibung: Tischwagen mit 2 Etagen, 790 x 490 mm

Langbeschreibung: Tischwagen mit 2 Etagen, 790 x 490 mm: Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr. Ladefläche aus MDF-Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor, Ladefläche mit 10 mm Bordkante. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, grau, rollengelagert. Eine Lenkrolle ist mit Radfeststeller gemäß EN 1757-3 ausgestattet. Farbe: Rot (RAL 3002) Ladefläche: L 790 x B 490 mm Etagenhöhe: 185/810 mm Tragkraft: 250 kg Rad-ø: 125 mm Außenmaße: L 980 x B 500 x H 810 mm Gewicht: 22 kg

EAN/GTIN: 4250510802694

