

A310D



HD-Audio



Leichtbauweise



Hoher Tragekomfort



Ideal für Videotelefonie

Flexibler Allrounder - Stereo

Das Snom A310D ist ein kabelgebundenes binaurales Headset dessen ergonomische Konstruktion einen hohen Tragekomfort ermöglicht. Die Breitband-Technologie gewährleistet höchste Audioqualität für eine glasklare Kommunikation. Das leistungsstarke Mikrofon mit Rauschunterdrückung bietet eine saubere Übertragung der Stimme und die

integrierten Lautsprecher sorgen für eine optimale Abschirmung auch in Bereichen mit erhöhtem Geräuschpegel. Ein flexibler Bügel sowie verschiedene Adapter lassen das Headset nicht nur vielseitig einsetzen sondern auch schnell und einfach an alle Snom Telefone anschließen.

Grundlagen und Ausstattung

- Produktinformation
 - Binaurales Headset | PN **00004626**
- Ausstattung
 - Ohrpolster: 3-achsige Justierung, weiches Kunstleder, Memory-Schaum-Füllung, für ganztägige Anwendung entwickelt, austauschbar
 - Stirnband: gepolstert für langanhaltenden Komfort, 35 mm einstellbare Stirnbandlänge
 - Um 270° biegsamer und drehbarer Mikrofonbügel

Abmessungen und Gewicht

- Kabellänge (ca.):
 - Headset ↔ Quick Release: 1,4 m
 - Quick Release ↔ RJ9: 0,45 m
- Gewicht (ca.): 196 g

Audiogeräte und -merkmale

- Headset-Lautsprecher: 2 x
 - Breitband ETSI
 - Full-Band-Audio

Serien-Überblick



A100D



A100M



A310D



A310M



A330D



A330M



A150



A170



A190

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [Snom A310D-Webseite](#) | [Snom Service](#)

[Hub](#) | [Typengenehmigung](#) | [Herstellergarantie](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.

- Durchmesser: 40 mm
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20,0 kHz
- Mikrofon
 - Passive Nebengeräuschunterdrückung
 - Frequenzbereich: 100 Hz - 10,0 kHz
 - Empfindlichkeit: -26 dBFS/Pa

Packungsinhalt

- Headset **A310D**
- Headset-Adapterkabel (Quick Release ↔ RJ9-4P4C): 0,45 m

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- Headset-Adapterkabel (Quick Release ↔ USB): [ACUSB \(PN 00004343\)](#)
- Headset-Adapterkabel (Quick Release ↔ 3.5 mm): [ACPJ \(PN 00004344\)](#)
- Headset-Adapterkabel (Quick Release ↔ 2.5 mm): [ACPJ25 \(PN 00004371\)](#)



ACPJ



ACPJ25



ACUSB