

Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form H

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff 1.4305, elektrolytisch poliert.

Ausführung:

blank, Arretierstift geschliffen.

Hinweis:


Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen

Form H
mit Kontermutter



Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form H

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Form	Oberfläche Grundkörper	D	D1	D2	L	L1	L2	Hub S	SW	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Bestellnummer Einschraubscheibe
K0634.002903	Edelstahl	H	gehärtet	3	M6x0,75	14	34,5	17	14	3,5	10	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.002004	Edelstahl	H	gehärtet	4	M8x1	18	43	21	18	4	13	1	6	12	K0344.90
K0634.002105	Edelstahl	H	gehärtet	5	M10x1	21	50	24	21	5	17	1,3	5	12	K0344.91
K0634.002206	Edelstahl	H	gehärtet	6	M12x1,5	25	59	28	25	6	19	1,8	6	14	K0344.92
K0634.002308	Edelstahl	H	gehärtet	8	M16x1,5	33	77	36	33	8	24	2,3	15	35	K0344.93
K0634.002410	Edelstahl	H	gehärtet	10	M20x1,5	33	83	40	33	10	30	2,8	15	34	K0344.94
K0634.002412	Edelstahl	H	gehärtet	12	M20x1,5	33	87	42	33	12	30	2,8	15	39	K0344.94
K0634.002516	Edelstahl	H	gehärtet	16	M24x2	40	106	50	40	16	36	3,2	20	46	K0344.95
K0634.112903	Edelstahl	H	ungehärtet	3	M6x0,75	14	34,5	17	14	3,5	10	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.112004	Edelstahl	H	ungehärtet	4	M8x1	18	43	21	18	4	13	1	6	12	K0344.90
K0634.112105	Edelstahl	H	ungehärtet	5	M10x1	21	50	24	21	5	17	1,3	5	12	K0344.91
K0634.112206	Edelstahl	H	ungehärtet	6	M12x1,5	25	59	28	25	6	19	1,8	6	14	K0344.92
K0634.112308	Edelstahl	H	ungehärtet	8	M16x1,5	33	77	36	33	8	24	2,3	15	35	K0344.93
K0634.112410	Edelstahl	H	ungehärtet	10	M20x1,5	33	83	40	33	10	30	2,8	15	34	K0344.94
K0634.112412	Edelstahl	H	ungehärtet	12	M20x1,5	33	87	42	33	12	30	2,8	15	39	K0344.94
K0634.112516	Edelstahl	H	ungehärtet	16	M24x2	40	106	50	40	16	36	3,2	20	46	K0344.95