

Información sobre productos


35 42 115 ESD

Alicate de montaje para electrónica ESD

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión
- Para agarrar, sujetar y doblar
- Mangos con derivación eléctrica disipativa
- Articulación machihembrada precisa
- Superficie de agarre lisa
- Cantos sin rebabas
- Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme
- El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.
- Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris
- Mordazas en ángulo de 45°, semi-redondas
- Acero al cromo para rodamientos de bolas, templado al aceite



Información general

| | |
|------------------|------------------------------|
| Núm. de artículo | 35 42 115 ESD |
| EAN | 4003773024866 |
| Cabeza | pulido espejo |
| Mangos | con fundas multicomponentes |
| Peso | 70 g |
| Dimensiones | 115 x 65 x 17 mm |
| Norma | DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5 |
| conforme a REACH | no contiene SVHC |
| conforme a RoHS | no se aplica |

Características técnicas

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Longitud de boca (B) | 22,5 mm |
| Grosor de boca (articulación) (D) | 6,5 mm |
| Ancho de las puntas (E) | 2,0 mm |
| Tip Thickness (F) | 1,5 mm |
| Anchura de la cabeza (A) | 11,0 mm |
| Dimensiones del ángulo | 45 ° |
| ESD | sí |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

