

Termékinformációk

86 03 400

Fogókulcs XL

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- Az egyedülálló szerelőszerszám, most 400 mm-es hosszban is
- 85 mm-es / 3 3/8"-os kulcsnyílásokig
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Optimális beállítás a munkadarabhoz, kényelmes markolat állás mellett
- A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Beállítható csavarozó szerszám
- Helyettesíti a különböző költséges, nagy villáskulcsokat 85 mm-es vagy 3 3/8"-os kulcsnyílásig
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pófák segítségével
- Sima pófák, minőségi sárgaréz, vörösöntvény, nemesacél csavarzatok kímélő szereléséhez
- Elmarad az érzékeny szerelvények éleinek rongálódásaa a játéktmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- A markoló pófák közötti racsnis működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors
- Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



Általános

Cikkszám	86 03 400
EAN	4003773077312
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	1.460 g
Méretek	400 x 81 x 23 mm

Műszaki jellemzők

Pófa vastagsága (illesztés) (B2)	16,0 mm
Joint Thickness (B3)	20,0 mm
Tip Thickness (B1)	12,5 mm
beállító helyzet	25
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 3 3/8 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	85 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

