

stumpf ladekast ES 510

hoogte x breedte x diepte 900 x 500 x 500 mm, 7 lade(n), afsluitbaar met centrale vergrendeling, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 118209



stumpf Ladekast ES 510

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 500 x 500 mm
- 7 lade(n)
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- met venster voor belettering
- draagvermogen per lade 45 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- laden met kleurbeheersysteem
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype kast

kleur voorkant gentiaanblauw // RAL5010

type kast	ladekast	oppervlak romp	m. poedercoating
materiaal	plaatstaal	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	900 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
breedte	500 mm	beletteringsveld	venster voor belettering
diepte	500 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	lades	sluitsysteem	centrale vergrendeling
laden aantal	7 stuks	scheidingswand	nee
draagvermogen lade	45 kg	greep	greeplijst
uittrekrail lade	telescooprail	verrijdbaar	nee
uittrekbare lade	100 %	garantie	5 jaar
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	53 kg